



## Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M3X22

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 51110.030.022            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 500571315885             |
| UNSPSC        | 31161504                 |
| EAN           | 8715494116244            |
| PKG. von 500  | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Durchmesser        | M3                 |
| Länge              | 22 mm              |
| Klasse             | 70                 |
| Antriebsart        | Schlitz            |
| Kopfform           | Senkkopf           |
| Material           | Rostfreistahl      |
| Material technisch | A2                 |
| Gewinde            | Metrisches Gewinde |

### Standards

|      |           |
|------|-----------|
| NEN  | ≈2370     |
| NF   | ≈E25-123  |
| ISO  | ≈2009     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| DIN  | 963       |
| BS   | ≈4183     |

### Technische Spezifikation

|                         |      |
|-------------------------|------|
| d-D                     | M3   |
| Thread length (min.)    | 19   |
| dk (max.)               | 5.6  |
| Full thread if $L \leq$ | 22   |
| k (max.)                | 1.65 |
| L (mm)                  | 22   |
| n                       | 0.8  |
| P                       | 0.5  |
| t (min.)                | 0.6  |

### Technische Zeichnung

