



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M3X60

Artikelnummer	51110.030.060
Marke	-
UBB	500571316040
UNSPSC	31161504
EAN	8715494116268
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	60 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Technische Spezifikation

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Full thread if $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	60
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technische Zeichnung

