

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M3,5X12



Artikelnummer	51110.035.012
Marke	-
UBB	500571316206
UNSPSC	31161504
EAN	8715494116282
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M3.5
Länge	12 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M3.5
Thread length (min.)	20
dk (max.)	6.5
Full thread if $L \leq$	25
k (max.)	1.93
L (mm)	12
n	0.8
P	0.6
t (min.)	0.7

Technische Zeichnung

