

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M4X5



Artikelnummer	51110.040.005
Marke	-
UBB	500571316537
UNSPSC	31161504
EAN	8715494116312
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	5 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Full thread if $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	5
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische Zeichnung

