

## Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M4X40



Artikelnummer	51110.040.040
Marke	-
UBB	950353248475
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269393
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	40 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963

### Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Full thread if $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

### Technische Zeichnung

