

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M5X10



| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 51110.050.010 |
| Marke | - |
| UBB | 950353248889 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492269478 |
| PKG. von 200 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|--------------------|--------------------|
| Durchmesser | M5 |
| Länge | 10 mm |
| Klasse | 70 |
| Antriebsart | Schlitz |
| Kopfform | Senkkopf |
| Material | Rostfreistahl |
| Material technisch | A2 |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

Standards

| | |
|------|-----------|
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NEN | ≈2370 |
| DIN | 963 |
| NF | ≈E25-123 |
| BS | ≈4183 |
| ISO | ≈2009 |

Technische Spezifikation

| | |
|-------------------------|-----|
| d-D | M5 |
| Thread length (min.) | 25 |
| dk (max.) | 9.2 |
| Full thread if $L \leq$ | 30 |
| k (max.) | 2.5 |
| L (mm) | 10 |
| n | 1.2 |
| P | 0.8 |
| t (min.) | 1 |

Technische Zeichnung

