

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M5X12



Artikelnummer	51110.050.012
Marke	-
UBB	950353248962
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269485
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	12 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Full thread if $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische Zeichnung

