



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M5X18

Artikelnummer	51110.050.018
Marke	-
UBB	500571317030
UNSPSC	31161504
EAN	8715494116367
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	18 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Full thread if $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	18
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische Zeichnung

