



Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M5X20

Artikelnummer	51110.050.020
Marke	-
UBB	950353249127
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269508
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	20 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	963
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Full thread if $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische Zeichnung

