

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M5X30



Artikelnummer	51110.050.030
Marke	-
UBB	950353249382
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269522
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	30 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Full thread if $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	30
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technische Zeichnung

