

## Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A2 70 M5X60



Artikelnummer	51110.050.060
Marke	-
UBB	950353249879
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269584
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	60 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

### Technische Spezifikation

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Full thread if $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	60
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

### Technische Zeichnung

