

Zylinderkopf mit Schlitz DIN
84 DIN 84 Rostfreistahl A2 70
M1,7X5



Artikelnummer	51120.017.005
Marke	-
UBB	500571321560
UNSPSC	31161504
EAN	8715494119047
PKG. von 1000	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M1.7
Länge	5 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ISO	≈1207
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M1.7
Thread length (min.)	25
dk (max.)	3.4
Full thread if L ≤	30
k (max.)	1.2
L (mm)	5
n	0.4
P	0.35
t (min.)	0.45

Technische Zeichnung