



Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Rostfreistahl A2 70 M2,5X8

Artikelnummer	51121.025.008
Marke	-
UBB	951353516903
UNSPSC	31161504
EAN	8715492272461
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M2.5
Länge	8 mm
Klasse	70
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	small pack

Standards

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
BS	≈4183
DIN	84
NF	≈E25-127
ISO	≈1207

Technische Spezifikation

d-D	M2.5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	4.5
Full thread if L ≤	30
k (max.)	1.6
L (mm)	8
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.7

Technische Zeichnung