

Linsensenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 966 A-H Rostfreistahl A2 M4X14



Artikelnummer	51320.040.014
Marke	-
UBB	500571411163
UNSPSC	31161504
EAN	8715494121378
PKG. von 1000	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	14 mm
Klasse	70
Antriebsart	Phillips
Kopfform	Linsensenkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈7047
DIN	966
NF	≈E25-120

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Full thread if L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	14
No. cross recess	2
P	0.7

Technische Zeichnung

