

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Rostfreistahl A2 M4X65

Artikelnummer	51340.040.065
Marke	-
UBB	500633235261
UNSPSC	31161504
EAN	8715494592444
PKG. von 500	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	65 mm
Klasse	70
Antriebsart	Phillips
Kopfform	Linsenkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈7045
DIN	7985

Technische Spezifikation

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Full thread if $L \leq$	25
k	3.1
L (mm)	65
No. cross recess	2
P	0.7

Technische Zeichnung

