

Senkkopfschraube metrisch, Innensechsrundtrieb mit Stift Rostfreistahl A2 50 M6X50



Artikelnummer	51574.060.050
Marke	-
UBB	500634323504
UNSPSC	31161504
EAN	8715494626132
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Länge	50 mm
Antriebsart	Innensechsrund
Kopfform	Senkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Tooling available on request

Standards

Technische Spezifikation

d-D	M6
dk (max.)	12
k (max.)	3.45
L (mm)	50
Socket	30

Technische Zeichnung

