



Linsensenk-Blechschaube mit Pozidriv Kreuzschlitz DIN 7983 C-Z Rostfreistahl A2 ST3,5X22MM

Artikelnummer	51689.035.022
Marke	-
UBB	500571501583
UNSPSC	31161507
EAN	8715494105033
PKG. von 1000	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	3.5 mm
Länge	22 mm
Antriebsart	Pozidriv
Kopfform	Linsensenkkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A2
Gewinde	Blechgewinde

Standards

DIN	7983 CZ
ISO	7051 CZ
NF	E25-657 C

Technische Spezifikation

D (mm)	3.5
dk	6.8
f ≈	1.2
k ≈	2.1
L (mm)	22
No. cross recess	2
P	1.3

Technische Zeichnung

