

## Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl D6 (1.4462) M8X70

Artikelnummer	52010.080.070
Marke	-
UBB	500695105717
UNSPSC	31161620
EAN	8715492001450
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	70 mm
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	D6 (1.4462)
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

### Technische Spezifikation

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	70
P	1.25
s	13

### Technische Zeichnung

