

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M4X10



Artikelnummer	53570.040.010
Marke	-
UBB	955351195560
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319166
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	10 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241

Technische Spezifikation

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Full thread if $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	10
P	0.7
s	3

Technische Zeichnung

