

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M4X14



Artikelnummer	53570.040.014
Marke	-
UBB	500633321624
UNSPSC	31161605
EAN	8715494614955
PKG. von 1000	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	14 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Technische Spezifikation

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Full thread if L ≤	25
k (max.)	4
L (mm)	14
P	0.7
s	3

Technische Zeichnung

