

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M4X16



Artikelnummer	53570.040.016
Marke	-
UBB	955351195727
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319180
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	16 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technische Spezifikation

b	20
d-D	M4
dk (max.)	7
Full thread if $L \leq$	25
k (max.)	4
L (mm)	16
P	0.7
s	3

Technische Zeichnung

