

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M6X60



Artikelnummer	53570.060.060
Marke	-
UBB	955351196485
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319425
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	60 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241

### Technische Spezifikation

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Full thread if $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	60
P	1
s	5

### Technische Zeichnung

