

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M6X80



Artikelnummer	53570.060.080
Marke	-
UBB	500571283786
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541770
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	80 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

BS	4168-1
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

### Technische Spezifikation

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Full thread if L ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	80
P	1
s	5

### Technische Zeichnung

