

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M8X16



Artikelnummer	53570.080.016
Marke	-
UBB	950351842170
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319449
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	16 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241

Technische Spezifikation

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Full thread if L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	16
P	1.25
s	6

Technische Zeichnung

