

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M8X35



Artikelnummer	53570.080.035
Marke	-
UBB	500500366512
UNSPSC	31161605
EAN	8715494069441
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	35 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762

### Technische Spezifikation

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Full thread if L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	35
P	1.25
s	6

### Technische Zeichnung

