

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M8X40



Artikelnummer	53570.080.040
Marke	-
UBB	950351842584
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319487
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M8
Länge (L) (mm)	40
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Technische Spezifikation

b	28
d _k (max.)	13
Full thread if L ≤	35
k (max.)	8
P	1.25
s	6

Technische Zeichnung

