

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M8X55



Artikelnummer	53570.080.055
Marke	-
UBB	500571284024
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541794
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	55 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Technische Spezifikation

b	28
d-D	M8
dk (max.)	13
Full thread if L ≤	35
k (max.)	8
L (mm)	55
P	1.25
s	6

Technische Zeichnung

