

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M10X16



Artikelnummer	53570.100.016
Marke	-
UBB	950351842824
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319555
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	16 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125

Technische Spezifikation

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	16
P	1.5
s	8

Technische Zeichnung

