

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M10X65



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 53570.100.065            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 500571284776             |
| UNSPSC        | 31161605                 |
| EAN           | 8715494541855            |
| PKG. von 50   | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Durchmesser        | M10                |
| Länge              | 65 mm              |
| Klasse             | 80                 |
| Antriebsart        | Innensechskant     |
| Kopfform           | Zylinderkopf       |
| Material           | Rostfreistahl      |
| Material technisch | A4                 |
| Gewinderichtung    | Rechts             |
| Gewinde            | Metrisches Gewinde |

### Standards

|      |          |
|------|----------|
| ASME | B18.3.1M |
| DIN  | 912      |
| NF   | E25-125  |
| NEN  | 1241     |
| BS   | 4168-1   |
| ISO  | 4762     |

### Technische Spezifikation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| b                       | 32  |
| d-D                     | M10 |
| dk (max.)               | 16  |
| Full thread if $L \leq$ | 40  |
| k (max.)                | 10  |
| L (mm)                  | 65  |
| P                       | 1.5 |
| s                       | 8   |

### Technische Zeichnung

