

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M10X65



Artikelnummer	53570.100.065
Marke	-
UBB	500571284776
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541855
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M10
Länge (L) (mm)	65
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762

### Technische Spezifikation

b	32
d <sub>k</sub> (max.)	16
Full thread if L ≤	40
k (max.)	10
P	1.50
s	8

### Technische Zeichnung

