

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M10X90



Artikelnummer	53570.100.090
Marke	-
UBB	500571284933
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541879
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	90 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1

Technische Spezifikation

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	90
P	1.5
s	8

Technische Zeichnung

