

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M10X100



Artikelnummer	53570.100.100
Marke	-
UBB	500571285013
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136396
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	100 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technische Spezifikation

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	100
P	1.5
s	8

Technische Zeichnung

