

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M10X110



Artikelnummer	53570.100.110
Marke	-
UBB	500571285195
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136402
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	110 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

### Technische Spezifikation

b	32
d-D	M10
dk (max.)	16
Full thread if $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	110
P	1.5
s	8

### Technische Zeichnung

