

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M12X25



Artikelnummer	53570.120.025
Marke	-
UBB	950351843657
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319654
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	25
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Technische Spezifikation

b	36
d _k (max.)	18
Full thread if L ≤	50
k (max.)	12
P	1.75
s	10

Technische Zeichnung

