

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M12X25



Artikelnummer	53570.120.025
Marke	-
UBB	950351843657
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319654
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	25 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762

Technische Spezifikation

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Full thread if L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	25
P	1.75
s	10

Technische Zeichnung

