

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M12X35



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 53570.120.035            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 950351843814             |
| UNSPSC        | 31161605                 |
| EAN           | 8715492319678            |
| PKG. von 25   | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Durchmesser        | M12                |
| Länge              | 35 mm              |
| Klasse             | 80                 |
| Antriebsart        | Innensechskant     |
| Kopfform           | Zylinderkopf       |
| Material           | Rostfreistahl      |
| Material technisch | A4                 |
| Gewinderichtung    | Rechts             |
| Gewinde            | Metrisches Gewinde |

### Standards

|      |          |
|------|----------|
| NEN  | 1241     |
| ISO  | 4762     |
| ASME | B18.3.1M |
| DIN  | 912      |
| BS   | 4168-1   |
| NF   | E25-125  |

### Technische Spezifikation

|                    |      |
|--------------------|------|
| b                  | 36   |
| d-D                | M12  |
| dk (max.)          | 18   |
| Full thread if L ≤ | 50   |
| k (max.)           | 12   |
| L (mm)             | 35   |
| P                  | 1.75 |
| s                  | 10   |

### Technische Zeichnung

