

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M12X75



Artikelnummer	53570.120.075
Marke	-
UBB	500571285765
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541930
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	75 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische Spezifikation

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Full thread if $L \leq$	50
k (max.)	12
L (mm)	75
P	1.75
s	10

Technische Zeichnung

