

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M12X100



Artikelnummer	53570.120.100
Marke	-
UBB	500571286003
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136495
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	100 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische Spezifikation

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Full thread if L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	100
P	1.75
s	10

Technische Zeichnung

