FABORY



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M12X130

Artikelnummer	53570.120.130
Marke	-
UBB	500571286342
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136525
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	130 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912

Technische Spezifikation

b	36
d-D	M12
dk (max.)	18
Full thread if L ≤	50
k (max.)	12
L (mm)	130
P	1.75
S	10

Technische Zeichnung

