

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M14X50



Artikelnummer	53570.140.050
Marke	-
UBB	500571286672
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542012
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M14
Länge	50 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125

Technische Spezifikation

b	40
d-D	M14
dk (max.)	21
Full thread if $L \leq$	55
k (max.)	14
L (mm)	50
P	2
s	12

Technische Zeichnung

