

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M14X50



Artikelnummer	53570.140.050
Marke	-
UBB	500571286672
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542012
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M14
Länge (L) (mm)	50
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762

### Technische Spezifikation

b	40
d <sub>k</sub> (max.)	21
Full thread if L ≤	55
k (max.)	14
P	2
s	12

### Technische Zeichnung

