

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M16X40



Artikelnummer	53570.160.040
Marke	-
UBB	950351844317
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319746
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	40 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
ISO	4762

Technische Spezifikation

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Full thread if L ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	40
P	2
s	14

Technische Zeichnung

