

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M16X55



Artikelnummer	53570.160.055
Marke	-
UBB	500571287092
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136594
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	55 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische Spezifikation

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Full thread if L ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	55
P	2
s	14

Technische Zeichnung

