

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M16X60



Artikelnummer	53570.160.060
Marke	-
UBB	950351844564
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319760
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	60 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische Spezifikation

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Full thread if $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	60
P	2
s	14

Technische Zeichnung

