

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M16X90



Artikelnummer	53570.160.090
Marke	-
UBB	500571287258
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136617
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	90 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	912
BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
NF	E25-125

Technische Spezifikation

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Full thread if $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	90
P	2
s	14

Technische Zeichnung

