

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M20X30



Artikelnummer	53570.200.030
Marke	-
UBB	500571287415
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136631
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	30 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762

Technische Spezifikation

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Full thread if L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	30
P	2.5
s	17

Technische Zeichnung

