

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M20X50



Artikelnummer	53570.200.050
Marke	-
UBB	950351844648
UNSPSC	31161605
EAN	8715492319784
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	50 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125

### Technische Spezifikation

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Full thread if L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	50
P	2.5
s	17

### Technische Zeichnung

