

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M20X80



Artikelnummer	53570.200.080
Marke	-
UBB	500571287662
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542098
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	80 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241

### Technische Spezifikation

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Full thread if L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	80
P	2.5
s	17

### Technische Zeichnung

