

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M20X100



| | |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 53570.200.100 |
| Marke | - |
| UBB | 950351844986 |
| UNSPSC | 31161605 |
| EAN | 8715492319814 |
| PKG. von 10 | Nur komplette Verpackung |

Technische Parameter

| | |
|--------------------|--------------------|
| Durchmesser | M20 |
| Länge | 100 mm |
| Klasse | 80 |
| Antriebsart | Innensechskant |
| Kopfform | Zylinderkopf |
| Material | Rostfreistahl |
| Material technisch | A4 |
| Gewinderichtung | Rechts |
| Gewinde | Metrisches Gewinde |

Standards

| | |
|------|----------|
| ISO | 4762 |
| NEN | 1241 |
| NF | E25-125 |
| BS | 4168-1 |
| DIN | 912 |
| ASME | B18.3.1M |

Technische Spezifikation

| | |
|-------------------------|-----|
| b | 52 |
| d-D | M20 |
| dk (max.) | 30 |
| Full thread if $L \leq$ | 75 |
| k (max.) | 20 |
| L (mm) | 100 |
| P | 2.5 |
| s | 17 |

Technische Zeichnung

