



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Rostfreistahl A4 80 M20X110

Artikelnummer	53570.200.110
Marke	-
UBB	500571287829
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542111
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	110 mm
Klasse	80
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1

Technische Spezifikation

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Full thread if $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	110
P	2.5
s	17

Technische Zeichnung

